

## силикон для моделирования ручной формы

Санкт-Петербург, Россия

Применение силиконовой резины для ручной работы:

Силиконовая резина для ручной работы применяется главным образом для создания и отливки ручных формпластиковых форм ПВХ, пластмассовых игрушек, сувениров, форм для цементных бетонных изделий, форм изделий из металосплавов, сплав ремесла, ремесленные, подарки и канцелярские принадлежности, большие статуи, дубликатов исторических и культурных реликвий, производства обувной подошвы, ударопрочности электронного оборудования и т.д.

Описания силиконовой резины для ручной работы:

Модель NY-528 подходит для создания форм малых размеров, может повторно использоваться 2-3 раза.

Модель NY-540 обладает умеренной твердостью, отличным качеством и характеристиками, может повторно использоваться 20-30 раз.

Модель NY-570 подходит для форм больших размеров, а также антивибрации электронного оборудования .

Силиконовая резина для ручной работы имеет такие особенности: высокая эластичность, недеформироваться, устойчивость к высоким температурам(термоустойчивость), Низкая усадка влаги. И она подходит для руководства конструкции формы и производства дублирования изделий малых размеров.

1, Как бороться с пузырями во время процесса смешивания?

Это зависит от вашей практической ситуации. Во-первых Вы можете иметь дело смеси с машиной для вакуумирования если у вас есть; . Если нет такой машины, вы можете уменьшить смешивания отвердитель с 4% до 1% -2%, то в предыдущий период реакции смесь быть медленнее, то воздух в смесь выхлопных само по себе в течение более длительного времени отверждения освободить пузырь.

2, Почему силиконовая форма не может отверждать?

К этой проблеме приводят две причины: 1 , неточной пропорции, не весить по просьбе. 2, смесь силикона и отвердителя не смешиваются равномерно. Вы должны избегать такого рода проблемы, в противном случае будет пустой тратой силиконовые формы.

Срок поставки: в течение 3 дней после получения банковской квитанции

Условия оплаты: L/C, T/T, Western Union

Возможности поставки: 8 т в День

Порт: Шэньчжэнь

Сертификаты: RoHS, MSDS, SGS, ISO9001:2000

Образец: доступный

Если вы нуждаетесь в силиконовой резине, пожалуйста.Свяжитесь с нами.

Сайт: <http://www.sellsilicone.ru/> E-mail: [russia@szrl.net](mailto:russia@szrl.net)

Контактное Лицо: Оля телефон:+0086(755)89212381

м.т.+8618948315814 скайп:silicagel7 ICQ:654384232

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Иванов Николай**

**Иванович**